








Contents	
English	02-12
Deutsch	13-18
日本語	19-24



Specifications	
Material	ABS+PC
Light Source	LED
Input	5V/1A
Power	5W
Dimensions	109*109*168 mm 4.29*4.29*6.62 in
Weight	A5418 308g/10.86 oz A5419 315g/11.11 oz

Important Safety Information

To ensure correct and safe installation, function of the product, please follow below instructions and keep this booklet for future reference.

- Do not use light around water. Avoid liquids on all electrical parts.
- Clean only with a dry, soft cloth. Household cleaners or solvents can damage your light.
- Do not install your light near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or any other apparatus that produces heat.
- Do not block any ventilation openings.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this light to rain or moisture.
- Keep packaging materials (e.g. plastic bags) out of children's reach.
- Not suitable for children under 36 months. Small parts has choking hazard.
- Do not stare at the operating light source.

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

This LYRIDZ projector light is fully compliant with the EU, CA, JP, UK and USA legislation.

When disposing this equipment, please protect our environment by means of proper disposal. Your local authorities will have special return and disposal facilities available for you.

Linkfar Healthcare GmbH
71, 40474 Düsseldorf Germany

Sea&Mew Accounting Ltd
10 Duke Street, Coventry CV5 8BZ





CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Made in China Model: A5418/A5419

FC CE UK PS E 株式会社 神州

Customer Service

- 12-month limited warranty
- lifetime technical support
- support@lyridz.com



Spezifikationen	
Material	ABS+PC
Lichtquelle	LED
Eingang	5V/1A
Leistung	5W
Maße	109*109*168 mm 4.29*4.29*6.62 in
Gewicht	A5418 308g/10.86 oz A5419 315g/11.11 oz

Warnung

Änderungen oder Modifikationen an dieser Einheit, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, würden die Benutzerberechtigung zur Verwendung der Geräte erlöschen.

Linkfar Healthcare GmbH
71, 40474 Düsseldorf Germany

Sea&Mew Accounting Ltd
10 Duke Street, Coventry CV5 8BZ




CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Made in China Model: A5418/A5419

FC CE UK PS E 株式会社 神州

Kundendienst

- 12 Monate eingeschränkte Garantie
- lebenslange pädagogische Unterstützung
- support@lyridz.com



製品の仕様	
材質	ABS+PC
光源	LED
入力	5V/1A
消費電力	5W
サイズ	109*109*168 mm 4.29*4.29*6.62 in
重量	A5418 308g/10.86 oz A5419 315g/11.11 oz

ご注意

修理技術者以外は、絶対に分解、修理、改造を行わないでください。

Linkfar Healthcare GmbH
71, 40474 Düsseldorf Germany

Sea&Mew Accounting Ltd
10 Duke Street, Coventry CV5 8BZ

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

中国製 型番: A5418/A5419

FC CE UK PS E 株式会社 神州

カスタマーサービス

- 12ヶ月保証期間
- 生涯技術サポート
- support@lyridz.com

V1	DATE	ONLINE	
	2021/12/15	Product Name	Motion Sensor Table Lamp 1
1506000039	SCALE	1:1	
	REMARK	说明书	

IC warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

This radio transmitter (identify the device by certification number, or model number if Category II) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie I) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

The minimum separation generally be used is at least 0 cm.

La distance minimale généralement utilisée est d'au moins 0 cm.