

Visible
Trim

50.3 mm

131 mm

131 mm

Safety and Warranty Guide
Manuel de sécurité et de garantie
Guida per la sicurezza e garanzia
Sicherheits- und Garantiehinweise
Manual de seguridad y garantía
Veiligheids- en garantiehandleiding
Przewodnik dotyczący
bezpieczeństwa i gwarancji
Håndbog i sikkerhed og reklamationsret
Turvallisuus- ja takuuopas
Sikkerhets- og garanti guide
Säkerhets- och garantihandbok
安全および保証ガイド
안전 및 보증 가이드
安全和保固指南




∞ Meta Quest

∞ Meta

Prepared by

XYZ

Notes:



Visible
Trim

50.3 mm		50.3 mm	
131 mm			
Compact Charging Dock Health and Safety Warnings WARNING Follow all warnings and instructions to reduce risk of injury/discomfort/damage, including those for Meta Quest 3S. See Meta Quest headset: Settings > Health and Safety Info and Warnings; Meta Horizon mobile app: Menu > Health and Safety; Online: >> meta.com/quest/warnings • Keep this pamphlet for future reference; share with anyone using your Meta Quest accessory. • LIMITATIONS ON USE. Do not use accessory if any part is damaged. Contact Meta Quest Support. >> meta.com/help/quest • Unauthorized/modified/hacked accessories may lead to injury/damage, including damage that may not be covered under warranty. >> Your Meta Quest >> Meta Quest Care and Handling Hardware Safety • Includes rechargeable lithium-ion battery. Do not use if battery/charger/adaptor is damaged as this could lead to explosion, fire, or other hazard and result in injury/damage. If fluid leaks, avoid skin/eyes. If contact occurs, wash affected area with water and seek medical attention. >> Batteries, charging and temperature, >> Electric shock • Keep charging points clean and dry to avoid overheating. Periodically check for corrosion. Stop use and contact Meta Quest Support if present. >> meta.com/quest/help/cleaning • To prevent burns or discomfort, stop use if too hot. Use special care if you have a condition that affects heat detection. Electromagnetic Fields • Contains magnets and electromagnetic components that may interfere with nearby medical devices. Consult doctor/manufacturer before use or keep away from medical devices (example: pacemakers, hearing aids). Stop use if interference occurs. >> Magnetic components		Compliance and Regulatory Information Product Specifications Charging Dock Model Number: M7K USB IN: 15.0V ~ 3.0A (45W Max) USB OUT: 5.0V ~ 3.0A, 9.0V ~ 3.0A, 12.0V ~ 2.25A WIRELESS OUTPUT 1 OR 2: 2.6W Rechargeable Battery Model Number: GP7, D8Z 0.64Wh / 167mAh INPUT: 1.3W OUTPUT: 1.5V ~ 350mA Operating Temperature Range: 0-35°C Recycle your unwanted devices in accordance with all applicable laws and regulations. In some areas, the disposal of certain electronic devices is strictly regulated. Refer to meta.com/legal/quest/compliance for information on how to recycle your device. Regulatory Information - US FCC Compliance Statement: This device and its related accessories comply with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.	
2		3	

Visible
Trim



FCC Caution: Changes or modifications to a device by the user that are not expressly approved by the party responsible for compliance could make the device no longer comply with the FCC Rules and void the user's authority to operate the equipment.

When using this device as a wireless charger it is intended for use as a desktop device and should not be carried when in this mode. To comply with RF exposure requirements when using in the wireless charging mode please place the device at a minimum distance of 20 cm from persons.

FCC Radiation Exposure Statement

This product complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This product should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Regulatory Information – Canada

This device contains license-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference; and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device complies with ISED RSS-102 RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the ISED RSS-102 RF exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

When using this device as a wireless charger it is intended for use as a desktop device and should not be carried when in this mode. To comply with RF exposure requirements when using in the wireless charging mode please place the device at a minimum distance of 20 cm from persons.

Regulatory Information – EU and UK

Meta Platforms Technologies, LLC hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the full declaration of conformity, see meta.com/legal/quest/compliance/.

Meta Platforms Technologies, LLC hereby declares that this product is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206). For the full declaration of conformity, see meta.com/legal/quest/compliance/.

The device should be used with a separation distance of 20 cm to the human body.

When using this device as a wireless charger it is intended for use as a desktop device and should not be carried when in this mode. To comply with RF exposure requirements when using in the wireless charging mode please place the device at a minimum distance of 20 cm from persons.

H-Field Strength of Charging Dock:
3.99 dB μ A/m @10m

Field strength frequency band of Charging Dock:
126.423-128.977 kHz

For Energy Related Product information, go to: meta.com/legal/quest/compliance/.

The crossed out wheeled bin symbol on your device and batteries means that these items must not be disposed of with household waste and should be collected separately for proper treatment and disposal. Please contact your local authorities or waste disposal services for details on your nearest authorized collection point.

Visit meta.com/legal/quest/ for additional compliance information.

Limited Warranty Information

Limited warranty found at meta.com/legal/limited-warranty or by request at address below.

The limited warranty for Australian purchasers is also provided below.

Meta Platforms Technologies Limited Warranty (the "Warranty") - Australia

Warranty provider: Meta Platforms Technologies, LLC of 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025 ("Meta", "we", or "us").

Warranty recipient: You, as a customer who has purchased a Product (as defined below) either from us or an authorized retailer or reseller ("you") in Australia. This Warranty does not apply to products purchased from any other source. For a list of authorized retailers and resellers, please visit meta.com/retailers.

Purpose and interpretation: This Warranty gives you specific legal rights if there is a problem with your Product (as defined below). If you are a consumer, *this Warranty is in addition to, and does not affect any rights you have under, the consumer guarantee provisions of the Australian Consumer Law.*

Scope: This Warranty covers defects in materials and workmanship of the Meta product(s) contained in the original packaging (the "Product"). We warrant that the Product will, under normal and intended use, function substantially in accordance with our technical specifications or accompanying product documentation (the "Warranted Functionality") during the Warranty Period. If the Product needs

Visible
Trim

50.3 mm		50.3 mm				
131 mm	Meta software or services to achieve the Warranted Functionality, we will make software and services available during the Warranty Period. We may update, modify or limit such software and services in our sole discretion provided we continue to maintain (or exceed) the Warranted Functionality. Product registration is not required for coverage under this Warranty. In addition, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Duration: The duration of the Warranty is 1 year from the date of purchase or delivery of the Product, whichever is later (the "Warranty Period"). Your rights under the consumer guarantee provisions of the Australian Consumer Law may extend for a reasonable period beyond the Warranty Period. If you have a problem: If your Product is defective, you may be entitled to a remedy under the consumer guarantee provisions of the Australian Consumer Law as outlined above or you may make a claim under this Warranty. If you make a claim under this Warranty, Meta Store Support will (at our choice) either repair or replace it, or update software or services, so that the Product substantially meets the Warranted Functionality, or provide a whole or partial refund of the price paid for the Product if none of these options are appropriate. You may contact Meta Store Support at meta.com/help. Replacements may be a new, refurbished or remanufactured product, or a product that has similar functionality. A pre-addressed shipping label will be provided if you need to send your Product in for service. You must enclose proof of purchase unless we verify your purchase in advance. You may be required to pay shipping costs in circumstances where your Product is not covered by this Warranty. Unless we agree with you otherwise, the following will govern how we will provide the service under this Warranty: When we receive the Product and it has a defect covered by this Warranty, we will repair or replace the Product to provide the Warranted Functionality, and return the repaired Product or replacement to you at our cost. We may not return the original Product in circumstances where another remedy is provided by us. When a Product or its part is replaced, such		6	replacement becomes your property, and the replaced Product or its part becomes the property of Meta. If we provide a refund for the Product, then the Product becomes the property of Meta at the time you receive the refund. We cannot guarantee that we will be able to repair the Product without risk to or loss of programs or data, and that any replacement product will contain any data stored on the original Product. Any repaired or replaced product will be covered by this Warranty for the remainder of the original Warranty Period or 90 days following receipt of the replacement or repaired product, whichever is greater. Without your proof of purchase, or if the Product is not covered by this Warranty, we reserve the right to return the Product to you at your cost, subject to prepayment, or, if such costs are not prepaid, keep the Product for collection by you for 30 days before it is disposed of. Exclusions: except to the extent prohibited by law the following are not covered by this Warranty: defects which relate to (i) normal wear and tear or aging of the Product, such as discoloration or stretching; (ii) damage caused by misuse, accident (which, depending on the specific Product, may consist of accidental physical impact, exposure to liquid, food or other contaminants, etc.), neglect, improper or unauthorized repair or other modification, tampering, or use with unsuitable hardware, software, services or third-party item(s); (iii) consumable parts, such as batteries, the performance of which normally diminishes over time, unless such failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (iv) cosmetic damage, such as scratches, nicks, and dents, unless caused by Meta; (v) use not in accordance with the product documentation; (vi) used or resold products, except with respect to covered Refurbished Products (as defined below) purchased or supplied directly from Meta or an authorized retailer or reseller; (vii) Products purchased from sources (including non-authorized online auctions) other than Meta or authorized retailers or resellers; (viii) non-Meta products; (ix) use in violation of any laws in effect where the Product is used; (x) a Product not currently running the latest version of Meta-issued software; (xi) features or performance parameters pertaining to any software or services beyond the Warranted Functionality; or (xii) any support services or software provided in connection with the Product. This Warranty does not include any specific guarantees that the Product will be error-free or, regarding uptime or continued availability of data security features of software or online accounts, that any software, firmware or online sites will function uninterrupted or error-free. This limited Warranty is void if a Product is returned with removed, damaged or tampered labels		7

Visible
Trim

131 mm

50.3 mm

50.3 mm

or any alterations (including the unauthorized removal of any component or external cover).

This Warranty does not cover data loss; it is your responsibility to regularly back up your data. Any damages or costs related to data loss, data recovery, removal and installation are not recoverable under this Warranty.

Australian Consumer Law claims: Nothing in this Warranty operates to exclude, restrict or modify any rights or remedies to which you may be entitled under the consumer guarantee provisions of the Australian Consumer Law in relation to the Product. Meta does not otherwise provide any other implied or statutory warranties, conditions or representations regarding the Product or any connected software or online services.

Liability: Subject to your rights under the consumer guarantee provisions of the Australian Consumer Law, except to the extent prohibited by law and regardless of whether Meta was advised of the possibility of such damages, Meta does not assume any liability for any special, indirect, incidental, punitive or consequential damages of any kind whatsoever arising from or in connection with a Product or this Warranty including but not limited to loss of profits or revenues, loss of data, loss of use of the Product or any associated equipment, cost of any replacement goods or substitute equipment, or loss of use during the period that the Product is being replaced or repaired and Meta's liability for any claim arising out of or related to this Warranty shall not exceed the price paid by you for the Product, regardless of the form of action, whether in contract, tort (including negligence), strict product liability or any other cause of action or legal or equitable theory.

Governing law: The laws of Australia govern this Warranty.

Questions and claims process: If you have any questions or a problem with your Product, please visit meta.com/help to get service, contact information and to submit a Warranty claim.

Refurbished Products: This Warranty also applies to Products which have been refurbished by Meta or a third-party authorized by Meta and purchased from Meta or an authorized retailer or reseller ("Refurbished Products"). The Warranty Period for Refurbished Products is one (1) year from the date of purchase or delivery of the Refurbished Product (whichever is later). Refurbished Products may have some minor cosmetic imperfections which are not covered by this Warranty.

Station de charge compacte

Mises en garde en matière de santé et sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Suivez scrupuleusement les mises en garde et les instructions afin de réduire le risque de blessures corporelles, de gêne ou de dommage matériel, y compris celles du Meta Quest 3S. Voir le casque Meta Quest : Paramètres > Informations et mises en garde en matière de santé et de sécurité ; Application mobile Meta Horizon : Menu > Santé et de sécurité ; En ligne : >> meta.com/quest/warnings

- Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement et faites-les connaître à tous les utilisateurs de votre accessoire Meta Quest.
- **LIMITES D'UTILISATION. N'utilisez pas votre accessoire si l'une de ses pièces est endommagée.** Contactez le service d'assistance de Meta Quest. >> meta.com/help/quest
- **L'utilisation d'accessoires non autorisés/modifiés/piratés peut entraîner des blessures ou des dommages matériels**, y compris des dommages non couverts par la garantie. >> **Votre Meta Quest**
>> **Entretien et manipulation du Meta Quest**

Sécurité matérielle

- **Inclut une batterie lithium-ion rechargeable. N'utilisez pas le Meta Quest si la batterie, le chargeur ou l'adaptateur sont endommagés, au risque de provoquer une explosion, un incendie ou d'autres dangers et d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.** En cas de fuite du fluide de batterie, évitez que le liquide entre en contact avec votre peau ou vos yeux. En cas de contact, rincez à l'eau et consultez un médecin. >> **Batteries, charge et température, >> Choc électrique**
- **Gardez les points de charge propres et secs pour éviter toute surchauffe.** Vérifiez périodiquement l'absence de corrosion. Arrêtez d'utiliser le dispositif et contactez le service d'assistance de Meta Quest si de la corrosion est visible. >> meta.com/quest/help/cleaning
- **Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil s'il est chaud au toucher pour éviter les brûlures et une gêne.** Faites attention lorsque vous utilisez l'appareil si vous avez une condition physique particulière qui affecte votre capacité à ressentir la chaleur.

Champs électromagnétiques

- Contient des aimants et des composants électromagnétiques susceptibles d'interférer avec le fonctionnement de dispositifs médicaux situés

Visible
Trim

131 mm

50.3 mm à proximité. Consultez un médecin ou le fabricant du dispositif médical avant d'utiliser votre Meta Quest ou maintenez une distance de sécurité (par exemple, pacemakers ou appareils auditifs). Cessez d'utiliser votre Meta Quest si vous observez des interférences. » Composants magnétiques • FRANCE UNIQUEMENT : Tenez les équipements radioélectriques à distance du ventre des femmes enceintes et de l'abdomen des adolescent(e)s. Les enfants et adolescents doivent utiliser les appareils radioélectriques avec modération. Utilisez des appareils radioélectriques dans de bonnes conditions de réception du signal pour réduire la quantité d'ondes reçues. Conformité et informations réglementaires Caractéristiques du produit Numéro de modèle de la station de charge : M7K ENTRÉE USB : 15,0V = 3,0A (45W max) SORTIE USB : 5,0V = 3,0A, 9,0V = 3,0A, 12,0V = 2,25A SORTIE SANS FIL OU 2 : 2,6W Numéro de modèle de la batterie rechargeable : GP7, D8Z 0,64Wh / 167mAh ENTRÉE : 1,3W SORTIE : 1,5V = 350mA Plage de température de fonctionnement : 0-35°C Recyclez vos appareils indésirables conformément à toutes les lois et réglementations applicables. Dans certaines régions, la mise au rebut de certains appareils électroniques est strictement réglementée. Reportez-vous à meta.com/legal/quest/compliance pour plus d'informations sur la façon de recycler votre appareil. Informations relatives à la réglementation - Canada L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la CNR-102 définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio de la CNR-102, la proximité humaine à l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm pendant le fonctionnement normal 10	50.3 mm Lorsque vous utilisez cet appareil comme chargeur sans fil, il est destiné à être utilisé comme appareil de bureau et ne doit pas être transporté dans ce mode. Pour se conformer aux exigences d'exposition RF lors de l'utilisation en mode de charge sans fil, veuillez placer l'appareil à une distance minimale de 20 cm des personnes. Informations réglementaires – UE Meta Platforms Technologies, LLC déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences requises et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Pour consulter l'intégralité de la déclaration de conformité, rendez-vous sur meta.com/legal/quest/compliance/. Ce dispositif doit être utilisé à une distance de 20 cm de votre corps. Utilisé en tant que chargeur sans fil, ce dispositif est prévu pour fonctionner comme un dispositif de bureau et ne doit pas être porté dans ce mode. Pour vous conformer aux exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences lors de son utilisation en mode de charge sans fil, veuillez placer le dispositif à une distance minimale de 20 cm des personnes. Intensité du champ magnétique de la station de charge : 3,99 dB µA/m @10m Bande de fréquence de l'intensité du champ de la station de charge : 126,423-128,977 kHz Pour plus d'informations sur l'écoconception, rendez-vous sur : meta.com/legal/quest/compliance/. Rendez-vous sur : meta.com/legal/quest/ pour plus d'informations sur la conformité. Informations sur la garantie limitée Garantie limitée disponible sur meta.com/legal/limited-warranty ou sur demande à l'adresse ci-dessous. La garantie limitée pour les acheteurs français se trouve également ci-dessous. Garantie limitée de Meta Platforms Technologies (la « Garantie ») - France Qui est l'émetteur de la présente Garantie ? La présente Garantie vous est accordée à titre gratuit par Meta Platforms Technologies, LLC, sise 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 (« Meta » ou « nous »). À qui s'adresse la présente Garantie ? Meta vous offre la présente Garantie, en tant que consommateur ayant acheté un Produit (tel que défini ci-après) à Meta ou à un distributeur ou revendeur agréé (« vous »). Une liste des distributeurs ou revendeurs agréés est disponible à l'adresse meta.com/retailers. Quel est l'objet de la présente Garantie ? La présente Garantie vous confère des droits spécifiques en cas de 11
---	--

Visible
Trim

131 mm

50.3 mm

50.3 mm

problème avec votre Produit (tel que défini ci-après). Si vous êtes un consommateur, la présente Garantie vient s'ajouter aux droits dont vous disposez en vertu des lois françaises relatives à la vente de biens de consommation et n'affecte aucun de ces droits (y compris la loi française transposant la directive 44/99/CE et la directive 2019/771). La présente Garantie n'affecte notamment pas les droits des consommateurs en cas de non-conformité des produits au contrat.

A DESTINATION DES CONSOMMATEURS ET DES NON-PROFESSIONNELS EN FRANCE UNIQUEMENT :

Indépendamment de la présente Garantie, Meta reste tenue garantie légale de conformité des biens mentionnée au chapitre VII du Code de la consommation, ainsi que de celle relative aux défauts de la chose vendue, conformément aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Vous trouverez ci-dessous les dispositions pertinentes du Code :

"Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa

responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité."
(Article L. 217-3 du Code de la Consommation)

"Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat."
(Article L. 217-4 du Code de la Consommation).

"Lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute période d'immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s'avère plus favorable au consommateur.

Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d'un règlement à l'amiable".
(Article L. 217-28 du Code de la Consommation)

"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". (Article 1641 du Code Civil)

Visible
Trim

131 mm

50.3 mm

50.3 mm

*"L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice".
(Article 1648 alinéa 1 du Code Civil)*

Pour éviter toute ambiguïté, ces dispositions s'appliquent à la fois aux consommateurs et aux non-professionnels en vertu du droit français de la consommation.

Que couvre la Garantie ? La présente Garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication des produits Meta contenus dans leur emballage d'origine (le « Produit »). Nous garantissons que le Produit, dans des conditions d'utilisation normales et conformes à sa destination, fonctionnera de manière substantielle conformément à nos spécifications techniques ou à la documentation qui l'accompagne (la « Fonctionnalité garantie ») pendant la Période de garantie. Si le Produit nécessite des logiciels ou services Meta pour répondre à la Fonctionnalité garantie, nous mettrons les logiciels et services à votre disposition pendant la Période de garantie. Nous pouvons, à notre entière discrétion, mettre à jour, modifier ou limiter lesdits logiciels et services tant que nous respectons ou allons au-delà de la Fonctionnalité garantie.

Il n'est pas nécessaire d'enregistrer le Produit pour bénéficier de la présente Garantie.

Quelle est la durée de la Garantie ? La présente Garantie a une durée d'un an à compter de la date d'achat ou de livraison du Produit, selon la plus tardive de ces deux dates (la « Période de garantie »). Si vous êtes un consommateur, cela n'affecte pas vos droits légaux qui peuvent prévoir une période de garantie plus longue.

Que fera Meta en cas de problème avec le Produit ? Si votre Produit est défectueux, l'Assistance Meta (« Meta Store Support ») le réparera ou le remplacera, ou mettra à jour les logiciels ou services de manière à ce que le Produit fonctionne de manière substantielle conformément à la Fonctionnalité garantie, ou vous remboursera intégralement ou partiellement le montant déboursé pour l'achat dudit si aucune de ces options n'est appropriée. Vous pouvez contacter l'Assistance Meta (« Meta Store Support ») à l'adresse meta.com/help. Le Produit de remplacement pourra être un produit neuf, remis à neuf ou reconditionné, ou un produit ayant des fonctionnalités similaires. S'il est nécessaire que vous renvoyiez votre Produit pour réparation, nous vous fournirons une étiquette de retour préremplie. Vous devez joindre une preuve d'achat, sauf si nous sommes en mesure de vérifier votre achat en amont. Il peut vous être demandé de payer les frais de retour dans les cas où votre Produit n'est pas couvert par la présente Garantie.

À moins que nous n'en convenions autrement avec vous, les dispositions suivantes régiront la manière dont nous fournissons le service au titre de la présente Garantie : Lorsque nous recevrons le Produit et dans le cas où il présente un défaut couvert par la présente Garantie, nous réparerons ou remplacerons le Produit de manière à ce qu'il réponde à la Fonctionnalité garantie et nous vous renverrons à nos frais le Produit réparé ou un produit de remplacement. Il se peut que nous ne vous restituions pas le Produit d'origine dans les cas où nous proposons une autre solution. Lorsqu'un Produit ou l'une quelconque de ses pièces est remplacé(e), ledit produit ou ladite pièce de remplacement devient votre propriété, et la propriété du Produit ou de la pièce remplacé(e) est transférée à Meta. Dans le cas où nous remboursons le Produit et que vous acceptez ledit remboursement, le Produit devient la propriété de Meta au moment où vous recevez le remboursement. Nous ne pouvons pas garantir que nous serons en mesure de réparer le Produit sans risque pour les programmes ou données ni perte de programmes ou données et que le Produit de remplacement contiendra les données qui étaient stockées dans le Produit d'origine. Tout produit réparé ou remplacé restera couvert par la présente Garantie pour le reste de la Période de garantie initiale et toute période d'indisponibilité sera ajoutée au temps restant de la Période de garantie initiale ou pendant 90 jours à compter de la réception du Produit de remplacement ou réparé, selon la plus longue de ces deux périodes. En tout état de cause, ce délai court à compter de la date de votre demande d'intervention ou de la date de mise à disposition du produit réparé ou remplacé, si ce point de départ vous est plus favorable.

Sans preuve d'achat ou dans le cas où le Produit n'est pas couvert par la présente Garantie, nous réservons le droit de vous renvoyer le Produit à vos frais, sous réserve de votre paiement préalable ou, si ces frais ne sont pas payés d'avance, nous tiendrons le Produit à votre disposition pendant 30 jours avant de nous en défaire.

Dans quel cas la présente Garantie ne s'applique-t-elle pas ? Sauf dans la mesure où la loi l'interdit, la présente Garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défauts résultant de (i) l'usure normale ou le vieillissement du Produit, comme la décoloration ou la déformation ; (ii) dommages causés par mauvais usage, accident (par exemple, selon le Produit concerné : impact physique accidentel, exposition à un liquide, un aliment ou autre source de contamination, etc.), négligence, réparation ou modification non autorisée ou inappropriée, falsification ou utilisation avec du matériel, des logiciels ou des services inadéquats ou autre(s) article(s) de tiers non-autorisé(s) ; (iii) pièces consommables, telles que les batteries, dont

Visible
Trim

	50.3 mm	50.3 mm
131 mm	les performances diminuent normalement avec le temps, sauf dans les cas où la défaillance est due à un défaut de matériaux ou de fabrication ; (iv) dommages esthétiques, tels que les rayures, coups et éraflures, à moins qu'ils ne soient causés par Meta ; (v) utilisation non conforme à la documentation qui accompagne le Produit ; (vi) produits d'occasion ou revendus, sauf en ce qui concerne les Produits reconditionnés couverts (tels que définis ci-après) achetés ou fournis directement par Meta ou un distributeur ou revendeur agréé ; (vii) Produits achetés à d'autres sources que Meta ou un distributeur ou revendeur agréé (y compris les ventes aux enchères en ligne non autorisées) ; (viii) produits qui ne sont pas des Produits Meta ; (ix) utilisation contraire aux lois et réglementations en vigueur là où le Produit est utilisé ; (x) Produit ne fonctionnant pas actuellement avec la dernière version du logiciel fourni par Meta ; (xi) fonctionnalités ou paramètres de performance relatifs à tout logiciel ou service allant au-delà de la Fonctionnalité garantie ; ou (xii) tout service d'assistance ou logiciel fourni en rapport avec le Produit. La présente Garantie ne contient aucune assurance spécifique que le Produit sera exempt d'erreur ou, en ce qui concerne le temps d'utilisation ou la disponibilité permanente des dispositifs de sécurité des données des logiciels ou des comptes en ligne, que les logiciels, micrologiciels et sites internet fonctionneront sans interruption ou sans erreur. La présente Garantie limitée est nulle si un Produit est retourné alors que les étiquettes ont été retirées, endommagées ou falsifiées ou s'il a fait l'objet d'une modification (y compris le retrait non autorisé de tout composant ou pièce externe). La présente Garantie ne couvre pas la perte de données. Il est de votre responsabilité de sauvegarder régulièrement vos données. Les indemnités ou coûts liés à la perte de données, à la récupération, la suppression et l'installation des données ne sont pas recouvrables aux termes de la présente Garantie. Par la présente Garantie, Meta ne fournit aucune garantie, ne pose aucune condition, ni ne fait aucune déclaration, légale ou implicite, relative au Produit ou aux logiciels ou services en ligne associés. Responsabilité : Sauf dans la mesure où la loi l'interdit et que Meta ait été avertie ou non de l'éventualité de tels dommages, Meta décline toute responsabilité concernant les dommages spéciaux, indirects, accessoires, punitifs ou consécutifs de quelque nature que ce soit découlant de ou liés à un Produit ou à la présente Garantie, y compris, notamment, la perte de bénéfices ou de revenus, la perte de données, la perte d'économies anticipées, la perte d'opportunités commerciales, la perte de contrat, la perte de clientèle, la perte de jouissance du Produit ou de tout	autre équipement associé, le coût des produits de remplacement ou des équipements de substitution, ou la perte de jouissance pendant la période de réparation ou de remplacement du Produit. Certains états et pays ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions contenues dans la présente Garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous. Quelles sont les lois qui régissent la présente Garantie ? Les lois de l'État de Californie, États-Unis, régissent la présente Garantie. En revanche, si vous êtes un consommateur résidant en France, vous ne pouvez pas être privé de la protection qui vous est accordée en vertu du droit français. Questions et procédure de réclamation : Si vous avez des questions ou rencontrez un problème avec votre Produit, rendez-vous sur meta.com/help pour obtenir une assistance, des informations de contact et soumettre une demande de Garantie. Produits reconditionnés : La présente Garantie s'applique également aux Produits qui ont été reconditionnés par Meta ou par un tiers autorisé par Meta et achetés auprès de Meta ou d'un distributeur ou revendeur agréé (« Produits reconditionnés »). La Période de garantie pour les Produits reconditionnés est d'un (1) an à compter de la date d'achat ou de livraison du Produit reconditionné, selon la plus tardive de ces deux dates, sauf si la législation locale prévoit une période de garantie plus longue. Les Produits reconditionnés peuvent présenter quelques imperfections esthétiques mineures qui ne sont pas couvertes par la présente Garantie.
	16	17

50.3 mm

50.3 mm

Visible

Trim

131 mm

Stazione di ricarica compatta

Avvertenze per la salute e la sicurezza

AVVERTENZA

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni per ridurre il rischio di lesioni/malessere/danni, comprese quelle per Meta Quest 3S. Vedere il visore Meta Quest: Impostazioni > Avvertenze su salute e sicurezza;

App mobile Meta Horizon: Menu > Salute e sicurezza;

Online: > meta.com/quest/warnings

• Conservare questo opuscolo come riferimento;

condividerlo con chiunque utilizzi l'accessorio Meta Quest.

• **LIMITAZIONI D'USO** Non utilizzare l'accessorio se una parte è danneggiata. Rivolgersi all'assistenza Meta Quest. > meta.com/help/quest

• **Accessori non autorizzati/modificati/violati possono provocare lesioni/danni**, inclusi danni che potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

• **Dispositivo Meta Quest > Cura e manutenzione di Meta Quest**

Sicurezza dell'hardware

• **Include una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Non utilizzare se la batteria/l'adattatore sono danneggiati, in quanto ciò potrebbe causare esplosioni, incendi o altri rischi e provocare lesioni/danni.** In caso di fuoriuscita di liquido, evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Se si è verificato un contatto, lavare con acqua la parte e consultare un medico. > **Batterie, ricarica e temperatura, > Scosse elettriche**

• **Mantenere i punti di ricarica puliti e asciutti per evitare il surriscaldamento.** Controllare periodicamente l'assenza di corrosione. Interrompere l'uso e contattare l'assistenza Meta Quest se presente. > meta.com/quest/help/cleaning

• **Interrompere l'uso se troppo caldo per evitare ustioni o malessere.** Prestare particolare attenzione se si soffre di una condizione che influisce sul rilevamento del calore.

Campi elettromagnetici

• **Il dispositivo contiene magneti e componenti elettromagnetici che possono interferire con i dispositivi medici vicini.** Consultare il medico/produttore prima dell'uso o tenere lontano da dispositivi medici (ad esempio: pacemaker, apparecchi acustici). Interrompere l'uso se si verificano interferenze. > **Componenti magnetici**

Conformità e informazioni regolamentari

Specifiche del prodotto

Numero di modello della stazione di ricarica: M7K

INGRESSO USB: 15,0V ~ 3,0A (45W max)

USCITA USB: 5,0V ~ 3,0A, 9,0V ~ 3,0A, 12,0V ~ 2,25A

USCITA WIRELESS 1 O 2: 2,6W

Numero di modello della batteria ricaricabile: GP7, DB2

0,64Wh / 167mAh

INGRESSO: 1,3W

USCITA: 1,5V ~ 350mA

Temperatura d'esercizio: 0-35°C

Informazioni relative alla regolamentazione del prodotto - UE

Meta Platforms Technologies, LLC dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre pertinenti disposizioni della Direttiva 2014/53/UE. Per la dichiarazione di conformità completa, visitare la pagina meta.com/legal/quest/compliance/.

Il dispositivo deve essere utilizzato a una distanza di 20 cm dal corpo.

Quando si utilizza questo dispositivo come caricabatterie wireless deve essere inteso quale dispositivo desktop e non deve essere spostato in tale modalità. Ai fini della conformità ai requisiti di esposizione a campi a radiofrequenza, posizionare il dispositivo a una distanza minima di 20 cm dalle persone quando viene utilizzato in modalità di ricarica wireless.

Campo H potenza della stazione di ricarica:

3,99 dB µA/m @10m

Intensità di campo bande di frequenza della stazione di ricarica: 126,423-128,977 kHz

Per informazioni sui prodotti connessi all'energia, visitare il sito: meta.com/legal/quest/compliance/.

Il simbolo con un bidone dei rifiuti barrato sui dispositivi e sulle batterie significa che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici e dovrebbero essere raccolti separatamente per un trattamento e uno smaltimento adeguati. Contatta le autorità locali o i servizi per lo smaltimento dei rifiuti per informazioni sul punto di raccolta autorizzato più vicino.

Per ulteriori informazioni relative alla conformità, visitare meta.com/legal/quest/.

Informazioni sulla garanzia limitata

La garanzia limitata è disponibile alla pagina meta.com/legal/limited-warranty o su richiesta all'indirizzo sottostante.

50.3 mm

50.3 mm

Visible

Trim

131 mm

Kompakte Ladestation

Gesundheits- und Sicherheitshinweise



Befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, um das Risiko von Verletzungen/Beschwerden/Beschädigungen zu verringern, einschließlich derjenigen für Meta Quest 3S. Siehe Meta Quest-Headset: **Einstellungen > Informationen zu Sicherheit und Gesundheit und Warnhinweise**; Mobile Meta Horizon-Anwendung: **Menü > Gesundheit und Warnhinweise**; Online: » meta.com/quest/warnings

- Bewahren Sie diese Broschüre zum Nachschlagen auf und geben Sie sie an jeden weiter, der Ihr Meta Quest-Zubehör benutzt.
- **EINSCHRÄNKUNGEN DER NUTZUNG.** Verwenden Sie das Zubehör nicht, wenn ein Teil beschädigt ist. Meta Quest Support kontaktieren. » meta.com/help/quest
- **Nicht autorisiertes/verändertes/gehacktes Zubehör kann zu Verletzungen/Schäden führen,** einschließlich Schäden, die möglicherweise nicht durch die Garantie abgedeckt sind. » **Ihr Meta Quest » Pflege und Handhabung von Meta Quest**

Hardware-Sicherheit

- **Inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku.** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku/ das Ladegerät/der Adapter beschädigt ist, da dies zu einer Explosion, einem Brand oder einer anderen Gefahr führen und Verletzungen/Beschädigungen zur Folge haben kann. Wenn Flüssigkeit austritt, halte sie von Haut/Augen fern. Spüle im Falle eines Kontakts den betroffenen Bereich sofort mit reichlich Wasser und suche einen Arzt auf. » **Akku, Ladegerät und Temperatur, » Stromschlag**
- **Halten Sie die Ladestationen sauber und trocken, um eine Überhitzung zu vermeiden.** Regelmäßig auf Korrosion prüfen. Beenden Sie die Nutzung und kontaktieren Sie den Meta Quest Support, falls vorhanden. » meta.com/quest/help/cleaning
- **Beenden Sie bei Überhitzung die Nutzung, um Verbrennungen oder Beschwerden zu vermeiden.** Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an einer Krankheit leiden, die die Wärmeerkennung beeinträchtigt.

Elektromagnetische Felder

- **Enthält Magnete und elektromagnetische Komponenten, die medizinische Geräte in der Nähe stören können.** Konsultieren Sie vor der Nutzung Ihre:n Ärztin/Arzt/Hersteller:in oder halten Sie das Gerät von medizinischen Geräten fern

(Beispiel: Herzschrittmacher, Hörgeräte).

Beenden Sie die Nutzung, wenn Störungen auftreten.

» Magnetische Komponenten

Compliance und Regulatorische Informationen

Produktspezifikationen

Modell-Nummer der Ladestation: M7K

USB-EINGANG: 15,0V ~ 3,0A (45W Max)

USB-AUSGANG: 5,0V ~ 3,0A, 9,0V ~ 3,0A,

12,0V ~ 2,25A

DRAHTLOSER AUSGANG 1 ODER 2: 2,6W

Modell-Nummer der aufladbaren Akkus: GP7, D8Z

0,64Wh / 167mAh

EINGANG: 1,3W

AUSGANG: 1,5V ~ 350mA

Betriebstemperaturbereich: 0–35°C

Regulatorische Informationen - EU

Meta Platforms Technologies, LLC erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen sowie den anderen geltenden Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter meta.com/legal/quest/compliance/.

Das Gerät sollte mit einem Abstand von 20 cm zum menschlichen Körper verwendet werden.

Bei Verwendung dieses Geräts als kabelloses Ladegerät ist es für die Verwendung als Desktop-Gerät vorgesehen und sollte nicht in diesem Modus getragen werden. Zur Einhaltung der HF-Expositionsanforderungen bei der Verwendung im drahtlosen Lademodus sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zu Personen platziert werden.

Magnetische Feldstärke des Ladedocks:

3,99 dB µA/m @10m

Feldstärke Frequenzband der Ladestation:

126,423–128,977 kHz

Energiebezogene Produktinformationen findest du unter: meta.com/legal/quest/compliance/.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Gerät und den Batterien bedeutet, dass diese Gegenstände nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern zur ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung getrennt gesammelt werden müssen. Für Informationen zu Ihrer nächstgelegenen autorisierten Sammelstelle kontaktieren Sie bitte Ihre Behörden vor Ort oder die Abfallentsorgungsdienste.

Weitere Konformitätserklärungen findest du unter meta.com/legal/quest/.

Visible
Trim



Informationen zur Eingeschränkten Garantie Eingeschränkte Garantie unter meta.com/legal/limited-warranty oder auf Anfrage unter der unten angegebenen Adresse.	Base compacta de carga Advertencias de salud y seguridad ⚠ ADVERTENCIA Sigue todas las advertencias e instrucciones para reducir el riesgo de lesiones, molestias o daños, incluidas las relativas a Meta Quest 3S. Consulta visor Meta Quest: Ajustes > Información y advertencias sobre salud y seguridad; App móvil Meta Horizon: Menú > Salud y seguridad; Internet: > meta.com/quest/warnings • Conserva este folleto para consultas futuras; compártelo con cualquier persona que utilice tu accesorio Meta Quest. • LIMITACIONES DE USO. No utilizar el accesorio si alguna parte está dañada. Ponte en contacto con el servicio de asistencia técnica de Meta Quest. > meta.com/help/quest • Los accesorios no autorizados, modificados o jaqueados pueden provocar lesiones o daños, se incluyen aquellos daños que podrían no estar cubiertos por la garantía. > Tu Meta Quest > Cuidado y manejo de Meta Quest Seguridad del hardware • Se incluye una batería recargable de ion de litio. No lo utilices si la batería, el cargador o el adaptador están dañados, ya que podría producirse una explosión, un incendio u otro tipo de peligro, y ocasionar lesiones o daños. En caso de derrame de líquido, evita el contacto con la piel y ojos. En caso de contacto, lava la zona afectada con agua y acude al médico. > Baterías, carga y temperatura, > Descarga eléctrica • Mantén los puntos de carga limpios y secos para evitar el sobrecalentamiento. Revisalos habitualmente por si apareciera corrosión. En caso de aparecer, deja de utilizarlo y ponte en contacto con el servicio de asistencia técnica de Meta Quest. > meta.com/quest/help/cleaning • Si está demasiado caliente, deja de utilizarlo para evitar quemaduras o molestias. Ten especial cuidado si padeces alguna enfermedad que implique la sensación de calor. Campos electromagnéticos • Contiene componentes magnéticos y electromagnéticos que pueden interferir con productos sanitarios cercanos. Consulta a un médico o al fabricante antes de su uso o mantente alejado de tales productos sanitarios (ejemplo: marcapasos, audífonos). Deja de utilizarlo si se producen interferencias. > Componentes magnéticos
---	---

Visible
Trim

131 mm

50.3 mm

50.3 mm

Información de cumplimiento y reglamentación

Especificaciones del producto

Número de modelo de la base de carga: M7K
ENTRADA USB: 15,0V $\Rightarrow$ 3,0A (45W máx)
SAIDA USB: 5,0V $\Rightarrow$ 3,0A, 9,0V $\Rightarrow$ 3,0A, 12,0V $\Rightarrow$ 2,25A
SAIDA INALÁMBRICA 1 O 2: 2,6W

Número de modelo de la batería recargable: GP7, D8Z
0,64Wh / 167mAh
ENTRADA: 1,3W
SAIDA: 1,5V $\Rightarrow$ 350mA

Rango de temperatura de funcionamiento: 0-35°C

Información regulatoria - UE

Por la presente, Meta Platforms Technologies, LLC declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Para leer la declaración de conformidad completa, visita meta.com/legal/quest/compliance/.

El aparato debe utilizarse con una distancia de separación del cuerpo humano de 20 cm.

Cuando utilices este dispositivo como cargador inalámbrico, está pensado para su uso como dispositivo de sobremesa y no debes transportarlo cuando esté en este modo. Para cumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencias cuando lo utilices en el modo de carga inalámbrica, coloca el aparato a una distancia mínima de 20 cm de las personas.

Intensidad de campo H de la base de carga:
3,99 dB μ A/m @10m

Banda de frecuencia de intensidad de campo de la base de carga:

126,423-128,977 kHz

Para obtener información sobre productos relacionados con la energía, visita meta.com/legal/quest/compliance/.

Para obtener información adicional sobre el cumplimiento normativo, visita meta.com/legal/quest/.

Información de la garantía limitada

Puede consultar la garantía limitada en meta.com/legal/limited-warranty o solicitarla escribiendo a la dirección indicada a continuación.

Compact oplaadstation

Waarschuwingen voor gezondheid en veiligheid

WAARSCHUWING

Volg alle waarschuwingen en instructies om het risico op letsel/ongemak/schade te verminderen, inclusief de waarschuwingen en instructies die worden gegeven tijdens het instellen van de Meta Quest 3S.

Zie Meta Quest-headset: **Instellingen > Gezondheids- en veiligheidsinformatie en -waarschuwingen**; Meta Horizon mobiele app: **Menu > Gezondheid en veiligheid**; Online: **[» meta.com/quest/warnings](https://meta.com/quest/warnings)**

- Bewaar dit pamflet voor toekomstig gebruik; deel het met iedereen die je Meta Quest-accessoire gebruikt.
- **BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK.** Gebruik geen accessoires als een onderdeel beschadigd is. Neem contact op met Meta Quest-ondersteuning. **[» meta.com/help/quest](https://meta.com/help/quest)**
- **Niet-geautoriseerde/gemodificeerde/gehackte accessoires kunnen leiden tot letsel/schade**, inclusief schade die mogelijk niet onder de garantie valt. **[» Je Meta Quest > Onderhoud en behandeling van Meta Quest](https://meta.com/help/quest)**

Hardwareveiligheid

- **Inclusief oplaadbare lithium-ionbatterij. Gebruik het apparaat niet als de batterij/oplader/adapter beschadigd is, omdat dit kan leiden tot explosies, brand of ander gevaar en tot letsel/schade.** Als er vloeistof lekt, vermijd dan contact met de huid/ogen. Als er toch sprake is van contact, was je het betreffende gebied met water en win je medisch advies in. **[» Batterijen, opladen en temperatuur](https://meta.com/help/quest)**
- **Elektrische schok**
- **Houd laadpunten schoon en droog om oververhitting te voorkomen.** Controleer regelmatig op corrosie. Stop het gebruik en neem contact op met Meta Quest Support, indien aanwezig. **[» meta.com/quest/help/cleaning](https://meta.com/quest/help/cleaning)**
- **Stop met het gebruik als het te warm is om brandwonden of ongemak te voorkomen.** Wees extra voorzichtig als je een aandoening hebt die invloed heeft op je vermogen om warmte te detecteren.

Elektromagnetische velden

- **Bevat magneten en elektromagnetische componenten die medische apparatuur in de buurt kunnen verstoren.** Raadpleeg vóór het gebruik een arts/fabrikant of houd uit de buurt van medische apparaten (bijvoorbeeld: pacemaker, gehoorapparaten). Stop het gebruik als er interferentie optreedt. **[» Magnetische componenten](https://meta.com/help/quest)**

Visible
Trim

131 mm

50.3 mm Nalewing en regelgeving informatie Productspecificaties Modelnummer van oplaadstation: M7K USB-IN: 15,0V ~ 3,0A (45W max) USB-UIT: 5,0V ~ 3,0A, 9,0V ~ 3,0A, 12,0V ~ 2,25A DRAADLOZE UITGANG I OF 2: 2,6W Modelnummer van oplaadbare batterij: GP7, D8Z 0,64Wh / 167mAh INGANG: 1,3W UITGANG: 1,5V ~ 350mA Bedrijfstemperatuurbereik: 0-35°C Informatie betreffende regelgeving - EU Meta Platforms Technologies, LLC verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en de overige relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Ga naar meta.com/legal/quest/compliance/ voor de volledige conformiteitsverklaring. Het apparaat moet worden gebruikt met een afstand van 20 cm tot het menselijk lichaam. Wanneer je dit apparaat als draadloze oplader gebruikt, is het bedoeld voor gebruik als desktop-apparaat en mag het in deze modus niet worden gedragen. Plaats het apparaat op een minimale afstand van 20 cm van personen om te voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling bij gebruik in de draadloze oplaadmodus. Veldsterkte H van oplaadstation: 3,99 dB µA/m @10m Veldsterktefrequentiebånd van oplaadstation: 126,423-128,977 kHz Ga voor meer informatie over energieregelatende producten naar: meta.com/legal/quest/compliance/. Ga naar meta.com/legal/quest/ voor aanvullende compliance-informatie. Beperkte garantie-informatie Je kunt de beperkte garantie vinden op meta.com/legal/limited-warranty of opvragen via onderstaand adres. 26	50.3 mm Kompaktowa stacja dokująca do ładowania Ostrzeżenia dot. zdrowia i bezpieczeństwa ⚠ OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia obrażeń/ dyskomfortu/szkoł, należy postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami, w tym tymi dostarczonymi podczas konfiguracji urządzenia i konta Meta. Odwiedź stronę meta.com/quest/warnings, aby zapoznać się z ostrzeżeniami w języku polskim lub sprawdź w zestawie słuchawkowym Meta Quest: Ustawienia > Informacje i ostrzeżenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa; Aplikacja mobilna Meta Horizon: Menu > Zdrowie i bezpieczeństwo • Zachowaj broszurę do wglądu; udostępnij ją każdej osobie, która korzysta z Twojego zestawu Meta Quest. • Należy przestrzegać wszelkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących aplikacji, zawartości i akcesoriów I W zestawie Meta Quest znajdują się gogle i autoryzowane kontrolery, system operacyjny, aplikacje, stacja ładująca, przewody, zasilacz oraz akcesoria. ⚠ OSTRZEŻENIE SYSTEM NIEODPORNY NA NISZCZENIE. System Meta Quest nie jest całkowicie zabezpieczony przed awarią, dlatego nie powinien być używany do działań ratujących życie ani krytycznych dla przeżycia. Aby uzyskać więcej informacji o bezpiecznej obsłudze Meta Quest, należy odwiedzić stronę Centrum bezpieczeństwa pod adresem meta.com/quest/safety-center. Informacje dotyczące zgodności i przepisów prawnych Dane techniczne Numer modelu stacji ładującej: M7K WEJŚCIE USB: 15,0V ~ 3,0A (45W maks) WYJŚCIE USB: 5,0V ~ 3,0A, 9,0V ~ 3,0A, 12,0V ~ 2,25A WYJŚCIE BEZPRZEWODOWE I LUB 2: 2,6W Numer modelu baterii: GP7, D8Z 0,64Wh / 167mAh WEJŚCIE: 1,3W WYJŚCIE: 1,5V ~ 350mA Temperatura robocza: 0-35°C Informacje prawne - UE Spółka Meta Platforms Technologies, LLC niniejszym oświadcza, że produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz inne ważne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE. 27
--	---

Visible
Trim



131 mm

Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć na stronie meta.com/legal/quest/compliance/.
Urządzenie powinno być używane w odległości 20 cm od ludzkiego ciała.

Używając tego urządzenia w trybie bezprzewodowej ładowarki nie należy go przenosić, jako że jest ono przeznaczone do użytku jako urządzenie stacjonarne. Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych podczas korzystania z trybu ładowania bezprzewodowego, należy umieścić urządzenie w minimalnej odległości od ciała wynoszącej 20 cm.

Natężenie pola H stacji ładowania:
3,99 dB μ A/m @10m

Natężenie pola pasmo częstotliwości stacji ładujących:
126,423-128,977 kHz

Informacje o produktach związanych z energią można znaleźć na stronie: meta.com/legal/quest/compliance/.

Przekreślony symbol kosza na śmieciach na urządzeniu i bateriach oznacza, że przedmiotów tych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy je zbierać oddzielnie w celu odpowiedniego przetworzenia i utylizacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego autoryzowanego punktu zbiórki odpadów, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub służbami odpowiedzialnymi za utylizację odpadów.

Dodatkowe informacje dotyczące zgodności z przepisami znajdują się na stronie meta.com/legal/quest/.

Informacje o ograniczonej gwarancji
Treść ograniczonej gwarancji można znaleźć na stronie meta.com/legal/limited-warranty lub uzyskać, wysyłając wiadomość pod poniższy adres.

Kompakt ladestation
Sundheds- og sikkerhedsadvarsler

⚠ ADVARSEL

Følg alle advarsler og instruktioner for at reducere risikoen for personskade/ubehag/beskadigelse, herunder dem, der gives under opsætningen af enheden og Meta-kontoen. Besøg meta.com/quest/warnings for advarsler på dansk, eller tjek indstillingerne i dit Meta Quest-headset: **Indstillinger > Oplysninger og advarsler om sundhed og sikkerhed**; Meta Horizon-mobilapp: **Menu > Sundhed og sikkerhed**.

- Gem denne piece som reference, og del den med alle, der bruger din Meta Quest.
- Følg alle advarsler og instruktioner for apps, indhold og tilbehør.

ⓘ Meta Quest inkluderer headset, autoriserede kontrollere, operativsystem, apps, opladningsdock, kabler, strømadapter og tilbehør.

⚠ ADVARSEL

IKKE ET FEJLFRI SYSTEM. Dit Meta Quest-system er ikke fejlsikkert og bør ikke bruges til kritiske eller livreddende aktiviteter. Besøg Safety Center på [Meta.com/Quest/](https://meta.com/quest/safety-center) Safety-center for mere information om sikker brug af din Meta Quest.

Overholdelse og lovgivende oplysninger
Produktspecifikationer
Opladningsdock modelnummer: M7K
USB IN: 15,0V ~ 3,0A (45W maks)
USB OUT: 5,0V ~ 3,0A, 9,0V ~ 3,0A, 12,0V ~ 2,25A
TRÅDLØST OUTPUT 1 ELLER 2: 2,6W
Genopladeligt batterimodelnummer: GP7, DBZ
0,64Wh / 167mAh
INPUT: 1,3W
OUTPUT: 1,5V ~ 350mA
Temperatur under drift: 0-35°C

Lovgivningsmæssige oplysninger - EU
Meta Platforms Technologies, LLC erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. For den fulde overensstemmelseserklæring, se [store. meta.com/legal/quest/compliance/](https://meta.com/legal/quest/compliance/).

Enheden skal bruges med en separationsafstand på 20 cm til den menneskelige krop.

Når du bruger denne enhed som en trådløs oplader, er den beregnet til brug som desktop -enhed og bør

29

Visible
Trim

50.3 mm 50.3 mm Visible Trim 131 mm ikke transporterer, når den er i denne tilstand. For at overholde RF-eksponeringskravene, når du bruger i den trådløse opladningstilstand, skal du placere enheden i en minimumsafstand på 20 cm fra personer. Opladningsdokkens H-feltstyrke: 3,99 dB μA/m @10m Feltstyrke for frekvensbånd i ladestation: 126,423-128,977 kHz Der står oplysninger om energirelaterede produkter på: meta.com/legal/quest/compliance/. Besøg meta.com/legal/quest/ for at få yderligere oplysninger om overholdelse. Oplysninger om begrænset garanti Du kan finde den begrænsede garanti på meta.com/legal/limited-warranty, eller du kan anmode om den fra adressen nedenfor.	Kompakti lataustelakka Terveys- ja turvallisuusvaroitukset VAROITUS Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita vähentääksesi loukkaantumisen/epämukavuuden/vahinkojen riskiä, mukaan lukien laitteen ja Meta-tilin määrittymisen yhteydessä esitettyny. Käy osoitteessa meta.com/quest/warnings lukeaksesi varoitukset suomeksi, tai katso Meta Quest -lasien kohta: Asetukset > Terveys- ja turvallisuustiedot ja varoitukset; Meta Horizon -mobiliisovellus: Valikko > Terveys ja turvallisuus • Säilytä tämä este myöhempää käyttöä varten; esitä se kaikille, jotka käyttävät Meta Quest -järjestelmää. • Noudata kaikkia sovelluksia, sisältöä ja lisätarvikkeita koskevia varoituksia ja ohjeita Meta Quest -järjestelmä sisältää lasit ja hyväksytyt ohjaimet, käyttöjärjestelmän, sovellukset, lataustelakan, kaapeli, virtasovittimen ja lisätarvikkeet. VAROITUS EI VIKATURVALLINEN JÄRJESTELMÄ. Meta Quest -järjestelmää ei tule käyttää kriittisissä tilanteissa tai tilanteissa, joissa jonkun henki on vaarassa. Lue osoitteesta meta.com/quest/safety-center lisätietoa Meta Quest -järjestelmän turvallisuudesta käytöstä. Vaatimustenmukaisuus ja sääntelyä koskevat tiedot Tuotetiedot Lataustelakan mallinumero: M7K USB-TULO: 15,0V ~ 3,0A (45W maks) NASTALÄHTÖ: 5,0V ~ 3,0A, 9,0V ~ 3,0A, 12,0V ~ 2,25A LANGATON LÄHTÖ 1 TAI 2: 2,6W Akun mallinumero: GP7, D8Z 0,64Wh / 167mAh TULO: 1,3W LÄHTÖ: 1,5V ~ 350mA Käyttölämpötila-alue: 0-35°C Sääntelytiedot – EU Meta Platforms Technologies, LLC täten ilmoittaa, että tämä tuote noudattaa pakollisia vaatimuksia ja muita liittyviä 2014/53/EU-direktiivin ehtoja. Lue täydellinen vaatimustenmukaisuustodistus osoitteesta meta.com/legal/quest/compliance/. Laitetta tulee käyttää siten, että sen ja kehon välillä on 20 cm.
30	31

Visible
Trim



131 mm

Kun tätä laitetta käytetään langattomana laturina, sitä on tarkoitus käyttää työpöytälaitteena, eikä sitä tule kantaa mukana tässä tilassa. Radiotaajuuksille altistumisen vaatimuksien noudattamiseksi, kun laitetta käytetään langattomassa lataustilassa, aseta laite vähintään 20 senttimetrin päähän ihmisistä.

Lataustelakan magneettikentän voimakkuus: 3,99 dB μ A/m @10m

Lataustelakan kentän voimakkuuden taajuuksialue: 126,423-128,977 kHz

Energiaan liittyviä tuotetietoja on osoitteessa meta.com/legal/quest/compliance/.

Lisätietoja määräystenmukaisuudesta on osoitteessa meta.com/legal/quest/.

Rajoitettu takuutiedot

Rajoitettu takuu on osoitteessa meta.com/legal/limited-warranty, tai sen voi pyytää alla olevasta osoitteesta.

Kompakt ladestasjon

Helse- og sikkerhetsadvarsler

⚠ ADVARSEL

Følg alle advarsler og instruksjoner for å redusere risikoen for skader og ubehag, inkludert de som er gitt under oppsettet av enheten og Meta-kontoen.

Gå inn på meta.com/quest/warnings for advarsler på norsk eller sjekk dine headsetinnstillinger for Meta Quest: **Innstillinger > Helse- og sikkerhetsinformasjon og advarsler**; Meta Horizon-mobilapp: **Meny > Helse og sikkerhet**

- Ta vare på denne brosjyren for fremtidig referanse, og del med alle som bruker din Meta Quest.
- Følg alle advarsler og instruksjoner for apper, innhold og tilbehør

■ Meta Quest inkluderer Meta Quest 3-headsettet, autoriserte kontroller, operativsystemer, apper, ladestasjon, kabler, strømadaptere og tilbehør.

⚠ ADVARSEL

IKKE ET FEILSIKKERT SYSTEM. Din Meta Quest er ikke feilsikker og skal ikke brukes for kritiske eller livreddende aktiviteter.

Gå inn på sikkerhetssenteret på meta.com/quest/safety-center for mer informasjon om sikker bruk av din Meta Quest.

Overholdelse og reguleringsinformasjon

Produktspesifikasjoner

Modellnummer for ladestasjon: M7K

USB IN: 15,0V $\approx$ 3,0A (45W maks)

USB UT: 5,0V $\approx$ 3,0A, 9,0V $\approx$ 3,0A, 12,0V $\approx$ 2,25A

TRÅDDLØS UTGANG 1 ELLER 2: 2,6W

Modellnummer for oppladbart batteri: GP7, D8Z

0,64Wh / 167mAh

INNGANG: 1,3W

UTGANG: 1,5V $\approx$ 350mA

Driftstemperatur: 0–35°C

Regulatorisk informasjon – EU

Meta Platforms Technologies, LLC erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og de andre relevante bestemmelsene i direktiv 2014/53/EU. For fullstendig samsvarserklæring, se meta.com/legal/quest/compliance/.

Enheten skal brukes med en separasjonsavstand på 20 cm til menneskekroppen.

Når du bruker denne enheten som en trådløs lader er den beregnet for bruk som en stasjonær enhet og bør

Visible
Trim



131 mm

ikke bæres i denne modusen. For å overholde kravene til RF-eksponering ved bruk i trådløs lademodus, plasser enheten i en minimumsavstand på 20 cm fra mennesker.

Ladestasjonens h-feltstyrke:
3,99 dB μ A/m @10m

Feltstyrke og frekvensbånd for ladestasjon:
126,423-128,977 kHz

For energirelatert produktinformasjon kan du gå til:
meta.com/legal/quest/compliance/.

Gå inn på meta.com/legal/quest/ for mer samsvarsinformasjon.

Begrenset garantiinformasjon

Begrenset garanti finner du på meta.com/legal/limited-warranty eller ved forespørsel på adressen nedenfor.

Kompakt laddningsdocka

Hälsa- och säkerhetsvarningar

⚠️ VARNING

Följ alla varningar och instruktioner för att minska risken för skador och ubehag, inklusive de som tillhandahålls under konfigurationen av enheten och Meta-kontot. Besök meta.com/quest/warnings för varningar på svenska eller ta en titt bland ditt Meta Quest-headsets: **Inställningar > Hälsa- och säkerhetsinformation och varningar**; Meta Horizon-mobilapp: **Meny > Hälsa och säkerhet**

- Behåll denna broschyr för framtida referens och dela den med alla som använder din Meta Quest.
- Följ alla varningar och instruktioner för appar, innehåll och tillbehör

■ **Meta Quest** inkluderar headset, auktoriserade kontrollenheter, operativsystem, appar och auktoriserad laddningsdocka, kablar, nätadapter och tillbehör.

⚠️ VARNING

INTE ETT FELSÄKERT SYSTEM. Ditt Meta Quest bör inte användas för kritiska eller livräddande aktiviteter. Besök Safety Center på meta.com/quest/safety-center om du vill ha mer information om säker användning av din Meta Quest.

Överensstämmelse och regleringsinformation

Produktspecifikationer

Laddningsdockans modellnummer: M7K
USB IN: 15,0V ~ 3,0A (45W max)
USB UT: 5,0V ~ 3,0A, 9,0V ~ 3,0A, 12,0V ~ 2,25A
TRÅDLÖS UTGÅNG 1 ELLER 2: 2,6W
Uppladdningsbart batteri modellnummer: GP7, D8Z
0,64Wh / 167mAh
INGÅNG: 1,3V
UTGÅNG: 1,5V ~ 350mA
Användningstemperatur: 0-35°C

Regleringsinformation – EU

Meta Platforms Technologies, LLC förklarar härmed att denna produkt oppfyller de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på meta.com/legal/quest/compliance/. Enheten ska användas med ett avstånd på 20 cm till kroppen.

Visible
Trim



När enheten används som en trådlös laddare är den avsedd att användas som en stationär enhet och ska inte bäras runt i detta läge. För att efterleva kraven för RF-exponering vid användning i trådlöst laddningsläge, placera enheten med ett minsta avstånd på 20 cm från personer.

H-fältstyrka hos ladddocks:
3,99 dB $\mu\text{A}/\text{m}$ @10m

Fältstyrka hos frekvensband från laddningsdockan:
126,423-128,977 kHz

För energirelaterad produktinformation kan du gå till:
meta.com/legal/quest/compliance/.

Besök meta.com/legal/quest/ för ytterligare efterlevnadsinformation.

Information om begränsad garanti

Begränsad garanti finns på meta.com/legal/limited-warranty eller på begäran på adressen nedan.

131 mm

コンパクト充電ドック

健康および安全に関する警告

⚠ 警告

- 違和感や器物破損のリスクを減らすため、**Meta Quest 3S**に関する警告や指示を含む、すべての警告と指示に **▶** ってください。Meta Quest ヘッドセットを参照：設定 **▶** 健康および安全に関する情報と警告、Meta Horizon モバイルアプリ：メニュー **▶** 健康と安全、オンライン： **▶** meta.com/quest/warnings をご覧ください。
- このバンフレットはいつでも読むことができますように保管し、Meta Quest アクセサリーを使用するすべての人と共有してください。
 - 使用上の制限部品が破損している場合は、アクセサリーを使用しないでください。Meta Quest サポートまでご連絡ください。 **▶** meta.com/help/quest
 - 非正規 / 改造 / ハッキングされたアクセサリの使用はけがや器物破損につながる可能性があります。保証の対 象外となる場合があります。**▶** あなたの Meta Quest **▶** Meta Quest のお手入れと取り扱い

ハードウェアの安全性

- 充電式リチウムイオン電池が付 **▶** しています。バッテリーや充電器、アダプターが破損している場合は、爆発、発火、その他の危 **▶** があり、けがや器物破損につながる可能性があるので使用しないでください。液体が漏れた場合は、皮膚や目に触れないようにしてください。皮膚や目に触れてしまったら、触れた部分を水で洗い流し、医師の診察を受けてください。 **▶** バッテリー、充電、温度 **▶** 感電について
- 過熱を避けるため、充電接点部分は清潔で乾燥した状態に保つこと。腐食がないか定期的に点検してください。腐食がある場合は使用を中止し、Meta Quest サポートまでご連絡ください。 **▶** meta.com/quest/help/cleaning
- 熱すぎる場合は使用を中止し、やけどなどに気をつけてください。熱さを感じにくい疾患がある場合は、特に注意してください。

電磁場

- 磁性部品および電磁波部品を内蔵しており、近くにある医療機器と干渉する可能性があります。使用前に医師またはメーカーに相談するか、医療機器（例：ペースメーカー、補聴器）には近づけないでください。干渉が発生した場合は使用を中止してください。 **▶** 磁性部品

Visible
Trim

50.3 mm コンプライアンスと規制情報 製品仕様 充電ドック型番:M7K USB入力:15.0V ⇒ 3.0A (45W最大) USB出力 ⇒ 5.0V ⇒ 3.0A, 9.0V ⇒ 3.0A, 12.0V ⇒ 2.25A ワイヤレス出力1または2 ⇒ 2.6W 充電式/バッテリー型番:GP7, D8Z 0.64Wh / 167mAh 入力:1.3W 出力:1.5V ⇒ 350mA 使用温度範囲:0~35°C その他、コンプライアンスに関する情報については meta.com/legal/quest/をご覧ください。 限定保証情報 限定的保証については、meta.com/legal/limited-warrantyをご覧ください。下記住所までお問い合わせください。	50.3 mm 소형 충전 도크 건강 및 안전 경고 부상, 불편감 또는 피해 위험을 줄이기 위해 Meta Quest 3S의 경고 및 지침을 포함하여 모든 경고와 지침을 따르십시오. Meta Quest 헤드셋 보기 : 설정 > 건강 및 안전 정보와 경고, Meta Horizon 모바 일 앱 : 메뉴 > 건강과 안전, 온라인 : > meta.com/quest/warnings • 이 팸플릿을 참고용으로 보관해두고 Meta Quest 엑세서리를 사용하는 모든 사람에게 보여 주십시오. • 사용에 대한 제한 사항. 어떠한 부분이라도 손상된 경우 엑세서리를 사용하지 마십시오. Meta Quest Support에 연락하십시오. > meta.com/help/quest • 승인되지 않은/변경된/해킹된 엑세서리는 부상/ 피해를 초래할 수 있으며, 보증으로 보상되지 않는 피해를 일으킬 수 있습니다. > Meta Quest > Meta Quest 관리 및 취급 하드웨어 안전 • 충전식 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 배터리/충전기/어댑터가 손상된 경우, 폭발, 화재 또는 기타 위험이 발생하여 부상/피해를 유발할 수 있으므로 사용하지 마십시오. 누출이 있는 경우, 피부/눈에 닿지 않게 하십시오. 접촉되는 경우 영양 받는 부위를 물로 씻고 진찰을 받으십시오. > 배터리, 충전 및 온도, > 감전 • 과열을 방지하기 위해 충전 접촉점을 깨끗하고 건조한 상태로 유지하십시오. 주기적으로 부식이 있는지 점검하십시오. 부식이 있다면 사용을 중단하고 Meta Quest Support에 연락하십시오. > meta.com/quest/help/cleaning • 표면이 너무 뜨거우면 화상을 피하기 위해 그리고 불편감이 느껴지면 사용을 중지하십시오. 열을 감지하는 능력을 저하시키는 질환이나 상태를 가지고 있다면 사용에 특별히 주의하십시오. 자기장 • 본 제품에는 주변의 의료 기기에 간섭을 일으킬 수 있는 자석 및 전자기 부품이 포함되어 있습니다. 사용하기 전에 해당 의료 기기에 관해 의사/ 제조업체에 문의하십시오. 또는 본 제품을 의료 기기(예: 심장 박동기, 보청기)에 가까이 두지 마십시오. 간섭이 발생하면 사용을 중지하십시오. > 자성을 띠는 부품.
---	---

131 mm

Visible
Trim

131 mm

←50.3 mm→ ←50.3 mm→ 규정 준수 및 규제 정보 제품 사양 충전 도크 모델 번호: M7K USB 입력: 15.0V ~ 3.0A (45W 최대) USB 출력: 5.0V ~ 3.0A, 9.0V ~ 3.0A, 12.0V ~ 2.25A 무선 출력 1 또는 2: 2.6W 충전 배터리 모델 번호: GP7, D8Z 0.64Wh / 167mAh 입력: 1.3W 산출: 1.5V ~ 350mA 작동 온도 범위: 0-35°C 기타 규정 준수 정보는 meta.com/legal/quest/를 방문하여 확인해 주십시오. 제한적 보증 정보 제한적 보증에 관한 내용은 meta.com/legal/limited-warranty에 접속하시거나 아래 주소로 요청하여 받아보실 수 있습니다. 40	紧凑型充電連接器 健康與安全警告 ⚠ 警告 遵循所有警告和說明，減少受傷、不適或損壞的風險，包括那些關於Meta Quest 3S的。查看Meta Quest眼鏡：設置>健康和安全資訊和警告Meta Horizon行動應用：選單>健康和安全的在線的：>> meta.com/quest/warnings • 請保存本手冊以供將來參考；與其他使用您的Meta Quest配件的人共享。 • 使用限制如有部件損壞，請勿使用該配件。聯絡Meta Quest Support。>> meta.com/help/quest • 未經授權/修改過的/黑客入侵的配件可能導致受傷/損壞，包括可能不在保修範圍內的損壞。 • 您的Meta Quest >> Meta Quest 保養和處理 硬件安全 • 含有可充電的鋰離子電池。如果電池/充電器/電源適配器損壞，請勿使用。可能導致爆炸、起火或其他危險。從而受傷/損壞。如果液體洩漏，避免接觸皮膚/眼部。如果發生接觸，用清水清洗感染部位，並尋求醫療幫助。>> 電池、充電和溫度 >> 觸電 • 保持充電點清潔乾燥，避免過熱。定期檢查腐蝕情況。如果出現情況，請停止使用並聯絡Meta Quest支持中心 >> meta.com/quest/help/cleaning • 如果過熱請停止使用，防止起火或不適。如果出現可能影響熱度探測的情況，請特別小心。 電磁場 • 含有可能干擾附近醫療設備的磁場和電磁元件。使用前請諮詢醫生/製造商，或遠離醫療設備（例如起搏器、助聽器）。如果發生干擾，請停止使用。 >> 磁性元件 合規和監管信息 產品規格 充電底座型號: M7K USB 輸入: 15.0V ~ 3.0A (45W最大值) USB 輸出: 5.0V ~ 3.0A, 9.0V ~ 3.0A, 12.0V ~ 2.25A 無線輸出 1 或 2: 2.6W 可充電電池型號: GP7, D8Z 0.64Wh / 167mAh 輸入: 1.3W 輸出: 1.5V ~ 350mA 運行溫度範圍: 0-35°C 請造訪 meta.com/legal/quest/ 以了解更多合規資訊。 41
--	--



Visible
Trim



有限质保信息 有限质保請于meta.com/legal/limited-warranty查閱，或透過以下地址申請。 Meta Platforms Technologies, LLC 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Meta Platforms Technologies Ireland Ltd. Merion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland Meta Platforms Technologies UK Ltd. 10 Brock Street, Regent's Place, London NW1 3FG, United Kingdom	
42	

50.3 mm

Visible

Trim

131 mm



Health and Safety Information

Avertissements de santé et de sécurité

Avvertenze per la salute e la sicurezza

Gesundheits- und Sicherheitswarnungen

Advertencias de salud y seguridad

Waarschuwingen voor gezondheid en veiligheid

Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger

Terveys- ja turvallisustiedot

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Hälso- och säkerhetsinformation

健康と安全に関する情報

건강 및 안전 정보

健康與安全訊息

meta.com/help/support



MC-1152870-01

131 mm