



The following units for the limited are currently supported by:				EN	US
Model	Size	Sealing class	Remarks		
W50	50mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W60	60mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W80	80mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W100	100mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W120	120mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W140	140mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W160	160mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W180	180mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W200	200mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W220	220mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W240	240mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W260	260mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W280	280mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W300	300mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W320	320mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W340	340mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W360	360mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W380	380mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W400	400mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W420	420mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W440	440mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W460	460mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W480	480mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W500	500mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W520	520mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W540	540mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W560	560mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W580	580mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W600	600mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W620	620mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W640	640mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W660	660mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W680	680mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W700	700mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W720	720mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W740	740mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W760	760mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W780	780mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W800	800mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W820	820mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W840	840mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W860	860mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W880	880mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W900	900mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W920	920mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W940	940mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W960	960mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W980	980mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1000	1000mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1020	1020mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1040	1040mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1060	1060mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1080	1080mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1100	1100mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1120	1120mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1140	1140mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1160	1160mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1180	1180mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1200	1200mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1220	1220mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1240	1240mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1260	1260mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1280	1280mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1300	1300mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1320	1320mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1340	1340mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1360	1360mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1380	1380mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1400	1400mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1420	1420mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1440	1440mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1460	1460mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1480	1480mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1500	1500mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1520	1520mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1540	1540mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1560	1560mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1580	1580mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1600	1600mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1620	1620mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1640	1640mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1660	1660mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1680	1680mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1700	1700mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1720	1720mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1740	1740mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1760	1760mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1780	1780mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1800	1800mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1820	1820mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1840	1840mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1860	1860mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1880	1880mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1900	1900mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1920	1920mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1940	1940mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1960	1960mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W1980	1980mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2000	2000mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2020	2020mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2040	2040mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2060	2060mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2080	2080mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2100	2100mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2120	2120mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2140	2140mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2160	2160mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2180	2180mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2200	2200mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2220	2220mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2240	2240mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2260	2260mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2280	2280mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2300	2300mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2320	2320mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2340	2340mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2360	2360mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2380	2380mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2400	2400mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2420	2420mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2440	2440mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2460	2460mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2480	2480mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2500	2500mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2520	2520mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2540	2540mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2560	2560mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2580	2580mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2600	2600mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2620	2620mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2640	2640mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2660	2660mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2680	2680mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2700	2700mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2720	2720mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2740	2740mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2760	2760mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2780	2780mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2800	2800mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2820	2820mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2840	2840mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2860	2860mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2880	2880mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2900	2900mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2920	2920mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2940	2940mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2960	2960mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W2980	2980mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3000	3000mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3020	3020mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3040	3040mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3060	3060mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3080	3080mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3100	3100mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3120	3120mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3140	3140mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3160	3160mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3180	3180mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3200	3200mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3220	3220mm - 120mm	40mm - 40mm	100% supported		
W3240	3				

Tragen

Tragen Sie das Hörgerät wie folgt ein: Legen Sie das Hörgerät vorsichtig in das Ohr. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt.

Zubehör

Benutzen Sie das Zubehör wie folgt: Legen Sie das Zubehör vorsichtig in das Ohr. Drücken Sie das Zubehör leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt. Drücken Sie das Zubehör leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt.

Diagramm

Legen Sie das Hörgerät wie folgt ein: Legen Sie das Hörgerät vorsichtig in das Ohr. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt.

Manuelles Ein-/Aus-switchen

Drücken Sie das Hörgerät wie folgt ein: Legen Sie das Hörgerät vorsichtig in das Ohr. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt.

Automatisches Kopplern

Drücken Sie das Hörgerät wie folgt ein: Legen Sie das Hörgerät vorsichtig in das Ohr. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt.

Daten übertragen

Drücken Sie das Hörgerät wie folgt ein: Legen Sie das Hörgerät vorsichtig in das Ohr. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt.

Chargement du casque

Drücken Sie das Hörgerät wie folgt ein: Legen Sie das Hörgerät vorsichtig in das Ohr. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt.

Garantiebedingungen

Drücken Sie das Hörgerät wie folgt ein: Legen Sie das Hörgerät vorsichtig in das Ohr. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt.

Produktparameter

Drücken Sie das Hörgerät wie folgt ein: Legen Sie das Hörgerät vorsichtig in das Ohr. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt. Drücken Sie das Hörgerät leicht nach unten und nach hinten, bis es richtig sitzt.

The image shows a multi-page spread of the HP DesignJet 5000 series printer manual. The pages are numbered 1 through 10. The content includes sections on 'Getting Started' (Getting the printer, Unpacking, Connecting), 'Using the printer' (Printing, Copying, Scanning), 'Maintenance' (Cleaning, Troubleshooting), and 'Specifications'. The manual is written in Japanese and features various diagrams and illustrations of the printer and its components.