

背面

正面



Modo reposo	
	Modo reposo
Si/No	Sí, después de 15 minutos
Cómo activar el ratón	Clic

Spécifications techniques				
Interface	2.4GHz	ABS	Vitesse max.	30IPS
Taille	112*71*40mm	Existence du système Win 7 ou version ultérieure	Taux de rapports	125Hz
Poids	66x10g	d'exploitation	Durabilité	3 millions de f
Courant d'alimentation	1.5V/10mA	Nombre de boutons	La température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Pile requise	Pile AA 1pc	Résolution (DPI)	La température de stockage	-20°C ~ 70°C
		Accélération max.		10G

Mode veille	
Oui/Non	Oui, après 15 minutes
Comment activer le souris	Click

规格			
接口	2.4GHz	材料	ABS塑料
尺寸	112mm×40mm	操作系统要求	Win 7或更高版本
重量	6±10g	按键寿命	300万次
工作电压/电流	1.5V/10mA	耐折度 (DPI)	1000/1600
电池	1个5号电池	最大加速度	10G
			最大速度 30FPS 125Hz 按键寿命 300万次 运行温度 0℃~40℃ 储存温度 -20℃~70℃

睡眠模式	
	睡眠模式
是/否	是，15分后
如何唤醒鼠标	点击

Specifiche			
Interfaccia	2.4GHz	Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive
Dimensioni	112*71*40mm	Numero di pulsanti	3
Peso	6610g	Resoluzione (DPI)	1000/1600
Corrente in entrata	1.5V/10mA	Accensione massima	100S
Batterie necessarie	1 batteria AA	Velocità massima	30IPS
Materiale	ABS		
		Frequenza di aggiornamento	125Hz
		Durata	3 milioni di pre sult'anni
		Temperatura di esercizio	0°C ~ 40°C
		Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 70°C

Modalità di risparmio	
	Modalità di risparmio
Sì/No	Sì, dopo 15 minuti
Come riattivare il mouse	Clicca

重要安全提醒

- 避免掉落 • 請勿拆解 • 本產品僅能在溫和的氣候下使用 • 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度 • 請勿將火源(如蠟燭) 放置在本產品上 • 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

規格			
介面尺寸	2.4GHz 11271*40mm	材質	ABS塑膠
重量	66±10g	作業系統	Win 7或更新版本
輸入電流	1.5V/10mA	按鍵數	3
電池需求	AA三號電池一顆	解析度(DPI)	1000/1600
		加速度	10G
		追蹤速度	30IPS
		回報率	125Hz
		按鍵壽命	300萬次
		操作溫度	0 °C ~ 40 °C
		儲存溫度	-20 °C ~ 70 °C

睡眠模式	
	睡眠模式
是/否	是，在15分鐘之後
如何喚醒滑鼠	點擊

製品の仕様					
インターフェイス	2.4GHz	素材	ABS	最大速度	30IPS
サイズ	112*71*40mm	対応システム	Win 7以降	スピードレート	125Hz
重さ	66±10g	ボタンの数	3	耐久性	300万回の
入力電流	1.5V/10mA	DPI(カーソル移動速度)	1000/1600	作動温度	0℃～40℃
必要電池	単三電池 1個	最大加速	10G	保管温度	-20℃～70℃

	スリープモード
あり/なし	あり。15分後にオン。
マウスのスリープを解除する方法	クリック

設備名稱：無人機人體工學滑鼠 Equipment name	型式(型號)：PERIMICE-621 Type designation (Type)						
單元 Unit	禁用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (hexavalent chromium Cr(VI))	多溴聯苯 Polymultiaromatic hydrocarbons (PBH)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
滾筒滾輪	○	○	○	○	○	○	
電路板 (包含滾筒及接收器之印刷電路板及零組件)	○	○	○	○	○	○	
滾筒上下蓋	○	○	○	○	○	○	
接收器的外殼	○	○	○	○	○	○	
滾筒驅動	○	○	○	○	○	○	
滾筒接頭	○	○	○	○	○	○	

備考 1: “超 0.1wt %” 及 “超 0.01 wt %” 係指用物質之百分比含量超出百分比含量基準。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2: “○” 係指該限制用物質之百分比含量未超出百分比含量基準。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3: “-” 係指該限制用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

無線人體工學滑鼠	製 造 商 :	銳銳科技(深圳)有限公司
型 號 : PERIMICE-621	地 址 :	深圳市南山區西麗街道文苑路43號聚創金谷
額定電壓 : DC 1.5V  10mA		創意園A棟509-510
製造號碼 : 如本體	進 口 商 :	銳銳科技有限公司
製造年份 : 2022	地 址 :	10052台灣台北市中正區徐州路18巷32號1樓
原 產 地 : 中國大陸	電 話 :	+86-2-2748-5232

240mm